


Dişli kutusu EMGC-40-P-G12-SEC-67

Ürün numarası: 8000598
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	40 mm
Motor flanş ölçüsü	67 mm
Burulma boşluğu	0,67 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	12:1
Maks. giriş hızı	6.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	10 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,04 kgcm ²
Maks. çıkış torku	12,5 Nm
Maks. verimlilik	92 %
Bükme direnci	0,85 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	550 g
Arabirim kodu, motor çıkışı	40G
Arayüz kodu, motor giriş	67A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun