


# Dişli kutusu EMGC-60-P-G5-SEC-67

Ürün numarası: 8000614  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	60 mm
Motor flanş ölçüsü	67 mm
Burulma boşluğu	0,5 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	5:1
Maks. giriş hızı	6.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	26 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,32 kgcm <sup>2</sup>
Maks. çıkış torku	44 Nm
Maks. verimlilik	94 %
Bükme direnci	2,4 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	900 g
Arabirim kodu, motor çıkışı	60H
Arayüz kodu, motor giriş	67A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun