

# Kontrol kablosu NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Ürün numarası: 8001373

FESTO

Motor kontrolörüne bağlı; diğer uç bireysel kılavuzlar içerir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Elektriksel bağlantı	25-pin Düz fiş / bir uçtan açık Sub-D / -
Kablo uzunluğu	3,2 m
Kablo çapı	7 mm
Kablo yapısı	Ekranlı
Koruma sınıfı	IP40 monte edilmiş durumda
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Kablo gövdesinin rengi	gri
Renkli gövde	gri