

Baęlantı kablosu NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25

Ürün numarası: 8001376

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Elektrik baęlantısı	25 kutuplu Düz soket Sub-D / Sub-D
Elektrik baęlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	25
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	25
Elektrik baęlantısı 1, montaj türü	2x vida 4-40 UNC
Elektrik baęlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, tasarım	köşeli
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	25
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	25
Elektrik baęlantısı 2, montaj türü	2x vida 4-40 UNC
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özellięi	Standart
Kablo çapı	7 mm
Kablo yapısı	korumalı
Koruma türü	IP40
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	0 °C...70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde rengi	gri