


Filtre-Regülatör Filtre Basınç kontrol valfi LFR-3/4-D-MAXI-MPA

Ürün numarası: 8002280

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Boyut | Maksi |
| Seri | D |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 40 µm |
| Su tahliye | elle dönen |
| Tasarım | Manometreli filtre regülatörü |
| Maks. yoğuşma miktarı | 80 cm ³ |
| Kabuk koruması | Metal koruyucu kafes |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 1 Bar...16 Bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.5 Bar...12 Bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.4 Bar |
| Standart anma debisi | 9700 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1370 Gram |
| Montaj türü | aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G3/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi | PC |