


# Regülatör LR-3/4-D-7-MIDI-MPA

Ürün numarası: 8002293

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Boyut                                 | Midi   |
| Seri                                  | D  |
| Çalıştırma emniyeti                   | Kilitli döner düğme  |
| Montaj konumu                         | herhangi bir   |
| Tasarım                               | doğrudan kumandalı diyaframli regülatör  |
| Regülatör işlevi                      | Sabit çıkış basıncı<br>ön basınç kompanzasyonu ile<br>ikincil hava tahliyesi ile |
| Basınç göstergesi                     | manometre ile  |
| Çalışma basıncı                       | 0 Bar...16 Bar   |
| Basınç kontrol aralığı                | 0.5 Bar...7 Bar  |
| Maks. basınç histerezi                | 0.2 Bar  |
| Standart anma debisi                  | 4500 l/min   |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet  |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                     |
| Akışkan sıcaklığı                     | -10 °C...60 °C   |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...60 °C   |
| Ürün ağırlığı                         | 720 Gram   |
| Montaj türü                           | Ön panel montajı<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla                                |
| Pnömatik bağlantı 1                   | G3/4   |
| Pnömatik bağlantı 2                   | G3/4   |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu  |
| Bağlantı plakası malzemesi            | Çinko pres döküm   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | NBR  |
| Gövde malzemesi                       | Çinko pres döküm   |