


# Manifold rayı

## VABM-L1-18W-G38-5-G

Ürün numarası: 8004914

FESTO



### Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer                       |
|---|-----------------------------|
| Valf dilimi genişliği                   | 19 mm                       |
| Montaj pozisyonu                        | istenildiği gibi            |
| Valf yerlerinin max. sayısı             | 5                           |
| Müsaade edilebilirlik                   | c UL us - Recognized (OL)   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma       |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L           |
| Depolama sıcaklığı                      | -20 ... 60 °C               |
| Ürün ağırlığı                           | 1.546 g                     |
| Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14    | G1/8                        |
| Pilot egzost bağlantısı 82/84           | G1/8                        |
| Pnömatik bağlantı 1                     | G3/8                        |
| Pnömatik bağlantı 2                     | G1/4                        |
| Pnömatik bağlantı 3                     | G3/8                        |
| Pnömatik bağlantı 4                     | G1/4                        |
| Pnömatik bağlantı 5                     | G3/8                        |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun                |
| Malzeme, manifold rayı                  | İşlenmiş alüminyum alışımlı |