

Bobin VACN-H1-A1-3A

Ürün numarası: 8022879

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Min. çekme süresi	12 ms
Devreye girme süresi	100%
Güç faktörü cos {phi}	0.7
Bobin karakteristik değerleri	230 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 36,0 VA, tutma gücü 18,9 VA
Aşırı gerilim direnci	4 kV
Kirlenme derecesi	3
İzin verilen frekans dalgalanmaları	+/- 10%
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması	(sınırlı görev döngüsü ile) -20 - 60 °C
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-20 °C...50 °C
Bağlantı elemanı maks. sıkma torku	2 Nm
Ürün ağırlığı	150 Gram
Elektrik bağlantısı	A formu Soket DIN EN 175301-803'e göre kare tasarım
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bobin malzemesi	Bakır Çelik Termoplastik
Sargı malzemesi	Bakır