


Debi kontrol valfi VFFG-T-M5-5

Ürün numarası: 8025709

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma fonksiyonu
Montaj türü	diş ile
Kısma yönünde standart anma debisi	9.6 l/min
Çalışma basıncı	-0.9 Bar...10 Bar
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Nominal genişlik	0.5 mm
b değeri	0.5
C değeri	0.04 000022
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	0.5 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
İçerdiği boş cıvata malzemesi	PA