


Vantuz VAS-8-M5-S-PUR-B

Ürün numarası: 8025969

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	0.9 mm
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	8 mm
Vantuz hacmi	0.095 cm ³
Etkili emiş çapı	7.1 mm
Bağlantı konumu	yanda
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	2.8 N
Ürün ağırlığı	4 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M5
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	TPE-U(PU)