

P-Bağlantı Manifoldu VABM-B10-25-G12-8-P53

Ürün numarası: 8026225

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü | 27.5 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. valf yeri sayısı | 8 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 750 Gram |
| Montaj türü | montaj braketi ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |