

Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-25E-G12-6

Ürün numarası: 8026247

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	27.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	6
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	2115 Gram
Montaj türü	geçiş delięi ile
Kontrol havası baęlantısı 12	G1/8
Kontrol havası baęlantısı 14	G1/8
Pnömatik baęlantı 1	G1/2
Pnömatik baęlantı 3	G1/2
Pnömatik baęlantı 5	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım