


Besleme plakası VABF-B10-25-P1A4-G14

Ürün numarası: 8026318

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|--|
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. sıkma torku | 3 Nm |
| Ürün ağırlığı | 110 Gram |
| Montaj türü | geçiş deliği ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Besleme plakası malzemesi | Alüminyum pres döküm |