


Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-30E-N34-8

Ürün numarası: 8026374

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	8
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	4665 Gram
Montaj türü	geçiş delięi ile
Kontrol havası baęlantısı 12	1/8 NPT
Kontrol havası baęlantısı 14	1/8 NPT
Pnömatik baęlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik baęlantı 3	3/4 NPT
Pnömatik baęlantı 5	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım