


Doğrusal eksen EXCT-15- -

Ürün numarası: 8026575

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	15
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Doğrusal eksen
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...8 Bar
Maks. ivmelenme	50 m/s ²
Maks. hız	4.8 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,1 mm
Devreye girme süresi	100%
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 90
Ses basınç seviyesi	70 000007
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	10 °C...40 °C
Z yönünde maks. proses kuvveti	100 N
Maksimum dinamikte nominal yük	1.5 kg
Montaj türü	bağlantı takımı ile kanal somunları ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu