


Doğrusal gantry EXCT-30- -

Ürün numarası: 8026576

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyükklük	30
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Lineer handling sistemi
Çalışma basıncı	-0,95 ... 8 bar
Max. ivmelenme	50 m/s ²
Max. Hız	5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,1 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Ses basıncı seviyesi	78 dB(A)
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	10 ... 40 °C
Z yönünde maks. proses kuvveti	300 N
Maksimum dinamik tepkide nominal yük	3 kg
Bağlantı şekli	Montaj kiti ile Kanal somunlarıyla
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun