



# Dikey basınç besleme plakası VMPA2-VSP-QS3/8

Ürün numarası: 8029492

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	21 mm
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Low corrosion stress
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	90 g
Pnömatik bağlantı 1	QS-3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme bilgisi, besleme plakası	PA-kuvvetlendirilmiş