

L-Dirsek Baęlantı Elemanı NPFC-L-R1-G1-MF

Ürün numarası: 8030221

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|---------------------------------|--|
| Dişli vidalı baęlantı malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Hazne boyutu | 10 |
| Çalışma basıncı | -0.95 Bar...50 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...150 °C |
| Ürün ağırlığı | 197.4 Gram |
| Pnömatik baęlantı 1 | R1 |
| Pnömatik baęlantı 2 | G1 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |