

## L-Dirsek Baęlantı Elemanı NPFC-L-2M5-M

Ürün numarası: 8030222

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                         | Deęer  |
|---------------------------------|--|
| Dişli vidalı baęlantı malzemesi | Pirinç, nikel kaplı                          |
| Hazne boyutu                    | 10   |
| Çalışma basıncı                 | -0.95 Bar...50 Bar                           |
| İşletim ortamı                  | ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK     | 1 - korozyona düşük maruziyet                |
| LABS uygunluğu                  | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Ortam sıcaklığı                 | -20 °C...150 °C                              |
| Ürün ağırlığı                   | 7.7 Gram                                     |
| Pnömatik baęlantı 1             | M5   |
| Pnömatik baęlantı 2             | M5   |
| Malzeme hakkında not            | RoHS uyumlu                                  |