


# Y tipi rakor NPFC-Y-R38-2G38-MFF

Ürün numarası: 8030233

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme, dişli rakor	Nikel kaplı pirinç
Tank büyüklüğü	10
Çalışma basıncı	-0,95 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	86,7 g
Pnömatik bağlantı 1	R3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun