


T tipi rakor NPFC-T-3M5-FMF

Ürün numarası: 8030245

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme, dişli rakor	Nikel kaplı pirinç
Tank büyüklüğü	10
Çalışma basıncı	-0,95 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	10,9 g
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun