


T tipi rakor NPFC-T-3R14-M

Ürün numarası: 8030252

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Malzeme, dişli rakor | Nikel kaplı pirinç |
| Tank büyüklüğü | 10 |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 50 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 150 °C |
| Ürün ağırlığı | 36,2 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | R1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | R1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |