

Redüksiyon NPFC-R-G38-G14-FM

Ürün numarası: 8030317

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dişli vidalı bağlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...50 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	32 Gram
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu