


# Solenoid bobin

## VACF-B-B2-1A

Ürün numarası: 8030804

FESTO

B tipi bağlantı, endüstri standardı, 24 V AC/50-60 Hz



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	IEC 61010-1
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	24 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 3,9 VA, tutma gücü 2,6 VA
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Sertifika yayınlayan bölüm	DNVGL-TAA000011J
Ortam sıcaklığı sınırlaması	-20 - 50 °C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	55,8 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması, şekil B, EN 175301 803 uyarınca endüstri standardına uygun (11 mm)
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA Çelik
Malzeme, valf bobini	Bakır Çelik Termoplastik
Malzeme, bobin	Bakır