


# Alan ışığı SBAL-C6-A-W

Ürün numarası: 8031158  
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
Çalışma mesafesi	100 - 300 mm
Aydınlatma tipi	Panel ışığı
Işık tipi	beyaz LED Temiz
Dalga boyu	410 - 750 nm
Elektriksel bağlantı	12-pinli 2x M12 Erkek soket
Tetikleme seviyesi	Seviye 10 V ... UB
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Geriya kalan dalgalanma	10 %
Sürekli çalışmada akım tüketimi	80 mA
Flaşlı çalışmada akım tüketimi	200 mA
Seri bağlanabilen maksimum cihaz sayısı	4
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Sürekli çalışmada ortam sıcaklığı	0 ... 50 °C
Flaşlı çalışmada ortam sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP67
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ürün ağırlığı	60 g
Bağlantı şekli	Kırlangıç kuyruğu kanalına sıkıştırılmış Aksesuarlı
Malzeme, muhafaza	ABS-takviyeli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun