

Halka ışık SBAL-C6-R-W-D

Ürün numarası: 8031161
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
Çalışma mesafesi	100 - 300 mm
Aydınlatma tipi	Ring ışığı
Işık tipi	beyaz LED Yansımali
Dalga boyu	410 - 750 nm
Elektriksel bağlantı	12-pinli 2x M12 Erkek soket
Tetikleme seviyesi	Seviye 18 V ... UB
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 5 %
Geriya kalan dalgalanma	5 %
Sürekli çalışmada akım tüketimi	390 mA
Flaşlı çalışmada akım tüketimi	390 mA
Seri bağlanabilen maksimum cihaz sayısı	2
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Sürekli çalışmada ortam sıcaklığı	0 ... 35 °C
Flaşlı çalışmada ortam sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP67
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ürün ağırlığı	150 g
Bağlantı şekli	Montaj köşebentli
Malzeme, muhafaza	Alüminyum eloksal kaplama
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun