


Baęlantı Plakası Taban Plakası VABS-S1-1S-N38

Ürün numarası: 8032643

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Yapı genişlięi	48 mm
Standarda dayalı	ISO 5599-1
Çalıştırma türü	elektrikli
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 Bar...16 Bar
Kontrol basıncı	0 MPa...1 MPa 0 Bar...10 Bar
Vakum uygunluęu	evet
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün (dięer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklıęı	-20 °C...60 °C
Akışkan sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Ürün aęırlıęı	230 Gram
Montaj türü	M5 vida için geçiş delięi ile
Kontrol havası baęlantısı 12/14	1/8 NPT
Pnömatik baęlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik baęlantı 2	3/8 NPT
Pnömatik baęlantı 3	3/8 NPT
Pnömatik baęlantı 4	3/8 NPT
Pnömatik baęlantı 5	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm