


# Bağlantı plakası VABS-S1-2S-G12

Ürün numarası: 8032644

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	58 mm
Standarda dayalı	ISO 5599-1
Tetikleme şekli	elektriksel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Mpa işletim basıncı	0 ... 1,6 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar
Pilot basıncı MPa	0 ... 1 MPa
Pilot basıncı	0 ... 10 bar
Vakumda kullanılabilir	evet
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	380 g
Bağlantı şekli	M6 vida için geçiş delikli
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 4	G1/2
Pnömatik bağlantı 5	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Alüminyum pres döküm