


# Besleme plakası VABF-S1-1-P1A11-G12

Ürün numarası: 8037655

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	44 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısma plakası aracılığıyla
Standarda dayalı	ISO 5599-1
Maks. valf yeri sayısı	1
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 Bar...10 Bar
Vakum uygunluğu	evet
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	660 Gram
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 5	G1/2
Hava tahliye plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Besleme plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm