

Kılavuz eksenli ELFA-RF-70- -


Ürün numarası: 8037967

FESTO

Çok eksenli uygulamalarda kuvvetleri ve tork kapasitelerini desteklemek için.



Temsili örnek



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	50 ... 7.000 mm
Büyükölük	70
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Makara kılavuzu
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	50 m/s ²
Max. Hız	10 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	139,14E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi Iz	433,1E+03 mm ⁴
Max. Kuvvet Fy	500 N
Max. kuvvet Fz	500 N
Maks. boşta yer değiştirme direnci	25 N
Max. tork Mx	11 Nm
Yağlama aralığı, mesafeye bağlı	10.000 km
0 mm strokda ana ağırlık	1.921 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	30,54 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Malzeme, profil	İşlenmiş alüminyum alışımlı elokal kaplama
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapatma bandı	Paslanmaz çelik çubuk
Malzeme, kılavuz	Çelik
Malzeme, taşıyıcı araba	İşlenmiş alüminyum alışımlı elokal kaplama