


Şalter dolabında geçiş yeri NEFU-D12G4-R3DW4

Ürün numarası: 8040457

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uzunluk	40,1 mm
Uygun olduğu standart	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Bağlantı şekli	Gerginleştirilmiş
Elektriksel bağlantı 1	Düz soket, M12x1, 4-pin, D-kodlu
Elektriksel bağlantı 2	Açılı soket, RJ45, 4-pin
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	2 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
İletim özellikleri	Kategori 5, EN 50173, sınıf D'ye uygun Kategori 5, ISO/IEC 11801, sınıf D'ye uygun
Koruma sınıfı	IP20 IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç PA Çinko pres döküm
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç Altın yaldızlı