


Şalter dolabında geçiş yeri NEFU-D12G4-D12DG4

Ürün numarası: 8040459

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 61076-2-101
Bağlantı şekli	Gerginleştirilmiş
Elektriksel bağlantı 1	Düz soket, M12x1, 4-pin, D-kodlu
Elektriksel bağlantı 2	Düz soket, M12x1, 4-pin, D-kodlu
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
İletim özellikleri	Kategori 5, EN 50173, sınıf D'ye uygun Kategori 5, ISO/IEC 11801, sınıf D'ye uygun
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Renkli gövde	gümüş
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç Altın yaldızlı