



Regülatör plakası VMPA14-B8-R2C2-C-10

Ürün numarası: 8043340

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Genişlik | 14 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Pnömatik dikey istifleme | 2 için basınç regülatörü |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu |
| Manometre seçimi | mümkün |
| Basınç ayar aralığı | 2 ... 6 bar |
| Giriş basıncı | 0,5 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Koruma sınıfı | IP65 IEC 60529 ' a göre |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Max. Sıkma torku | 0,65 Nm |
| Ürün ağırlığı | 76 g |
| Dikey istifleme tipi montaj | manifold bloğu üzerinde |
| Manometre bağlantısı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, kumanda paneli | PA |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, regülatör muhafazası | PA |