

# Sabit kısma valfi VFFG-T-F6-11

Ürün numarası: 8047356

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Valf fonksiyonu                       | Kısma fonksiyonu                               |
| Montaj türü                           | yivli  |
| Çalışma basıncı                       | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 Bar...10 Bar         |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...60 °C                                  |
| Ruhsat                                | c UL us - Tanınan (OL)                         |
| Boyut                                 | ø 5,8 mm için                                  |
| Nominal genişlik                      | 1.15 mm  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Depolama sıcaklığı                    | -10 °C...60 °C                                 |
| Ürün ağırlığı                         | 1.2 Gram                                       |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                    |