


# Bağlantı kablosu NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1

Ürün numarası: 8047673

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer                                   |
|---|---|
| Sinyal durumu göstergesi                      | Sarı LED                                |
| İlave fonksiyonlar                            | Koruyucu devre                          |
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                         |
| Bağlantı frekansı                             | 50                                      |
| Ürün ağırlığı                                 | 18 Gram                                 |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı                      |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | köşeli                                  |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket                                   |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | açılı                                   |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | Bağlantı şeması ZC, metrik vida         |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 2                                       |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 2                                       |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü            | merkezi vidalı M2 solenoid valf üzerine |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                          |
| Elektrik bağlantısı 2, tasarım                | yuvarlak                                |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Soket                                   |
| Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı           | düz                                     |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu     |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 3                                       |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 2                                       |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 20.4 V...26.4 V                         |
| Nominal çalışma gerilimi DC                   | 24 V                                    |
| Aşırı gerilim direnci                         | 2.4 kV                                  |
| Ters polarite koruması                        | iki kutuplu                             |
| Koruyucu topraklama bağlantısı                | mevcut değil                            |
| Kablo uzunluğu                                | 0.5 m                                   |
| Kablo özelliği                                | Enerji zincirleri için uygun            |
| Test koşulları hat                            | Talep üzerine test koşulları            |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 29 mm                                   |
| Kablo çapı                                    | 2.9 mm                                  |
| Kablo çapı toleransı                          | ± 0,1 mm                                |

| Özellik                             | Değer  |
|-------------------------------------|--|
| Kablo yapısı                        | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>                     |
| İletkenin nominal kesiti            | 0.14 000013                                  |
| Koruma türü                         | IP65   |
| Koruma türüne ilişkin not           | monte edilmiş durumda                        |
| Ortam sıcaklığı                     | -10 °C...50 °C                               |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)   | AB RoHS direktifine göre                     |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre   |
| LABS uygunluğu                      | VDMA24364-B2-L                               |
| Malzeme hakkında not                | RoHS uyumlu                                  |
| Kirlenme derecesi                   | 3  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK         | 3 - yoğun korozyona maruziyet                |
| Kablo kılıfı malzemesi              | TPE-U(PUR)                                   |
| Kablo kılıfının rengi               | gri  |
| Gövde malzemesi                     | TPE-U(PU)                                    |
| Gövde rengi                         | siyah  |
| Somun malzemesi                     | Nikel kaplı pirinç                           |
| Vida malzemesi                      | Paslanmaz çelik                              |
| Fiş kontakları malzemesi            | Kalaylı bakır alaşımı<br>Pirinç, altın kaplı |
| Yalıtım kılıfı malzemesi            | PP   |