



# Bağlantı kablosu NEBS-SM16G24-K-10-N-LE24

Ürün numarası: 8048654  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2025'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	EN 61076-2-106
Uygun olduğu standart	DIN 47100
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Ürün ağırlığı	1.490 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M16x0,75
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	24
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	24
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Vidalı kilit
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	25
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	24
Çalışma gerilimi aralığı DC	30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Aşırı gerilim dayanımı	500 V
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Standart
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	> 51 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	> 127,5 mm
Kablo çapı	8,5 mm
Kablo yapısı	25x0,14
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm <sup>2</sup>
Damar sonları	Açıkça kesilir
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	1
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, vida tipi kilitleme	Nikel kaplı piriç
Malzeme, sıkma bağlantılar	Piriç, altın kaplama
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC