


# Paralel kit EAMM-U-60-D40-40R-91

Ürün numarası: 8058934

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	60
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,07 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	1.150 g
Arayüz kodu, aktüatör	D40
Arayüz kodu, motor giriş	40R
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun