

Paralel Kit EAMM-U-60-S38-57AC-91

Ürün numarası: 8058946

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------------|----------------|
| Boyut | 60 |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 6000 1/min |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 26.7 000065 |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.07 Nm |
| Aktarılabılır tork | 3 Nm |
| Ürün ağırlığı | 1150 Gram |
| Aktüatör arayüz kodu | S38 |
| Arayüz kodu motor ln | 57AC |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |