


# Paralel kit EAMM-U-70-S48-70AB-96

Ürün numarası: 8058970

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	70
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Max. Devir	5.000 1/min
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklıđı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	118 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,18 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	7 Nm
Ürün ağırlıđı	1.800 g
Arayüz kodu, aktüatör	S48
Arayüz kodu, motor giriş	70AB
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun