


Paralel Kit EAMM-U-86-S48-58AA-177

Ürün numarası: 8059008

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	175 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.25 Nm
Aktarılabılır tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	3300 Gram
Aktüatör arayüz kodu	S48
Arayüz kodu motor In	58AA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu