


# Paralel kit EAMM-U-110-D60-88A-120

Ürün numarası: 8059044

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	110
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Max. Devir	5.000 1/min
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklıđı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	799 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,3 Nm
Aktarılabilinir dönüş momenti	9,5 Nm
Ürün ağırlığı	5.250 g
Arayüz kodu, aktüatör	D60
Arayüz kodu, motor giriş	88A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun