

Paralel kit EAMM-U-110-S95-84AA-207

Ürün numarası: 8059063

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	110
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	799 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.3 Nm
Aktarılabılır tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	6900 Gram
Aktüatör arayüz kodu	S95
Arayüz kodu motor In	84AA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu