


Kaplin soketi NPHS-S6-M-G14

Ürün numarası: 8059258

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7,85 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	11 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 10 %
Ürün ağırlığı	20 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun