


Hızlı kaplin soketi NPHS-D6-M-G12

Ürün numarası: 8059277

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	10 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 20 bar
Standart nominal debi	2.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Nominal sıkma torku	25 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	200 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun