

Hortum PTFEN-5/16-NT-150

Ürün numarası: 8063351

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	7.94 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	90 mm
İç çap	5.9 mm
Min. bükme yarıçapı	64 mm
Uygulama notu	Baskısız hortum
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 Bar...5 Bar -13.775 000032...72.5 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 Bar...12 Bar -13.775 000032...174 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
Yangın testi malzeme	UL94 V-0
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.049 000015
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 5/16 " olan soket bağlantısı için
Renk	boyasız
Shore sertliği	D 55 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PTFE