


Eksenel kit EAMM-A-L38-70GA

Ürün numarası: 8063468

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Aktarılabılır tork	9 Nm
Ürün ağırlığı	539 Gram
Aktüatör arayüz kodu	L38
Arayüz kodu motor In	70GA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu