

Baęlantı kablosu NEBB-M12W5-P-2.5-LE4

Ürün numarası: 8066682

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Karşılık geldięi norm	EN 60947-5-2'ye göre kablo renkleri ve baęlantı numaraları EN 61076-2-101
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Kablo tanımı	levha tutucu ile
Elektrik baęlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	5
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik baęlantısı 1, montaj türü	SW13 ile vida kilidi
Elektrik baęlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Kablo
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	4
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	4
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...250 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	2.5 kV
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo özellięi	statik uygulamalar için
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	14 mm
Kablo çapı	4.5 mm
Kablo yapısı	4 x 0,25 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.25 000013
Damar uçları	soyulmuş kör kesim

Özellik	Değer
Koruma türü	IP65 IP68 IP69K
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde rengi	siyah
Vidalı kilitleme malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı bakır alaşımı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC