



Pnömatik aktüatörlü küresel vana VZBM-A-2"-RP-25-D-2-B2-PB80

Ürün numarası: 8070249

FESTO

Küresel vana tahrik ünitesi piriç, tek etkili DFPD tahrik ile 2/2 yollu, nominal çap 2", PN25, vida dişi EN 10226-1.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana Döner tahrik elemanı
Tetikleme şekli	pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp2
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Nominal çap DN	50
Çalışma basıncı	5,5 ... 8 bar
Proses valfinin nominal basıncı	25
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Basınç yoğunlaşma noktası 10°C ortam sıcaklığının/akışkan sıcaklığının altında Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-15 ... 90 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Debi miktarı Kv	243 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı piriç
Gövde için malzeme numarası	CW617N
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM HNBR PTFE
Malzeme, bilya	Piriç, krom kaplı
Bilya için malzeme numarası	CW614N
Malzeme, mil	Piriç
Şaft için malzeme numarası	CW614N
Ürün ağırlığı	5.723 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma