


Pnömatik aktuatörlü küresel vana VZBM-A-1/4"-RP-25-F-3T-B2-PA10

FESTO

Ürün numarası: 8070258



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Tasarım | 3 yollu küresel vana Döner tahrik |
| Çalıştırma türü | pnömatik |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Montaj türü | Hat kurulumu |
| Bağlantı rakoru | Rp1/4 |
| Anahtarlama konumu göstergesi | Kızak yönü = akış yönü |
| Nominal genişlik DN | 8 |
| Çalışma basıncı | 5.5 Bar...8 Bar |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç | 25 |
| Ortam | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su - su buharı değil nötr sıvılar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Çiylenme noktası ortam ve ortam sıcaklığının en az 10 °C altında Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...130 °C |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Akış hızı Kv, T tipi köşe | 5.9 m ³ /h |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Gövde malzeme numarası | CW617N |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR PTFE |
| Bilye malzemesi | Pirinç, krom kaplama |
| Bilye malzeme numarası | CW614N |
| Mil malzemesi | Pirinç |
| Mil malzeme numarası | CW614N |
| Ürün ağırlığı | 1511 Gram |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |