


# Kontrol ünitesi

## CDSB-A1

Ürün numarası: 8070984  
★ Temel ürün gamı

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Maks. hat uzunluğu	3 m
Kullanıcı hafızası	3 GB
Gösterge	TFT renk
Gösterge özelliği	Touchscreen
Gösterge ebadı	1,77"
Çalışma gerilimi aralığı DC	4,5 ... 5,5 V
Gösterge çözünürlüğü	128x160 Pixel
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	yoğunlaşmayan 60 °C'de maks. %95
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	36,6 g
USB arabirimi, bağlantı tekniği	USB 2.0, tip B mini
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA6 kuvvetlendirilmiş
Uygulama alanı	Sadece CMMT, CPX-E-CEC ile
Ölçüler W x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm